


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STM12ZBB/10M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses	M12 x 1,75
----------------	------------

Aplikasi

Aplikasi	rentang suhu tinggi
Media	Cairan; Gas
Peringkat tekanan [bar]	30

Cairan

Aplikasi	rentang suhu tinggi
Suhu media [°C]	0...120

Gas

Suhu media [°C]	0...100
-----------------	---------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0100
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s]	200...1500
Sensitivitas terbesar [cm/s]	200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	15
----------------------	----

Waktu respons


Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STM12ZBB/10M

Cairan		
Waktu respons	[s]	1...10
Gas		
Waktu respons	[s]	1...10
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M12 x 1.75
Penamaan ulir		M12 x 1.75
Material		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		M12 x 1,75
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 10 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 4 x 0.25 mm ²		
Koneksi		



BN =
 GN =
 WH =
 YE =

Warna core :
 coklat
 hijau
 putih
 kuning