


Pemantau aliran

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	G 1/4 ulir eksternal

Aplikasi

Media	Cairan
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 45
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	1
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400



Pemantau aliran

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu	[K/min]	15
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	1...10
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan	potensiometer	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67	
Data teknis		
Material	PBT-GF20	
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4305/303)	
Koneksi proses	G 1/4 ulir eksternal	
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Aksesori		
Item dikirim	segel: 2 x AMF 30	
	obeng	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

ST2601



Pemantau aliran

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm²

Koneksi



BN =
BU =
BK =

Warna core :
coklat
biru
hitam