




Pemantau aliran

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk	
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	1/4" NPT
Aplikasi	
Media	Cairan
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	30
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	20...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 45
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Output	
Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	1
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5



Pemantau aliran

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Peringkat arus permanen dari [mA] output peralihan DC	400
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	15
----------------------	----

Waktu respons

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan	potensiometer
-----------------------------	---------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Material	PBT-GF20
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4305/303)
Koneksi proses	1/4" NPT

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	11 x LED
---------	--------	----------

Aksesori

Item dikirim	obeng
--------------	-------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A







Pemantau aliran

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Koneksi



Warna core :
 BN = coklat
 BU = biru
 BK = hitam