


Pemantau aliran

SCE18ADBFPKG/PH

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI5000 + E40104

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	T-piece QL 18 / ST DIN 2353

Aplikasi

Aplikasi	tekanan tinggi
Media	Cairan
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	300

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 45
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	PNP



Pemantau aliran

SCE18ADBFPKG/PH

Jumlah output digital	1
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. [V] pada output peralihan DC	2.5
Peringkat arus permanen dari [mA] output peralihan DC	400
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya
Rentang pengukuran/pengaturan	
Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60
Akurasi/deviasi	
Gradien suhu [K/min]	300
Waktu respons	
Waktu respons [s]	1...10
Software/pemrograman	
Penyesuaian titik peralihan	potensiometer
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67
Data teknis	
Dimensi [mm]	60 x 41 x 101
Material	PBT-GF20
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses	T-piece QL 18 / ST DIN 2353
Elemen display/pengoperasian	
Display	fungsi11 x LED
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

ST6600





Pemantau aliran

SCE18ADBFPKG/PH

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm², PVC

Koneksi



BN =
BU =
BK =

Warna core :
coklat
biru
hitam