




Индуктивный датчик

IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: IM5133 или IM5135
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики	
Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	комплементарный
Диапазон срабатывания [mm]	35
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	40 x 40 x 66
Приложение	
Особенности	позолоченные контакты; Поправочный коэффициент = 1
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Потребление тока [mA]	20; (24 V)
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да



Индуктивный датчик

IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA

Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Функция выходного сигнала	комплементарный	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	250	
Частота переключения DC [Hz]	250	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания [mm]	35	
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm]	35 ± 10 %	
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...28,3	
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 1,1 / латунь: 1,1 / алюминий: 1,1 / медь: 1,1	
Гистерезис [% от Sr]	1...15	
Смещение точки переключения [% от Sr]	-10...10	
Поправочный коэффициент = 1	да	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...70	
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
Механические данные		
Корпус	Прямоугольный	
Монтаж	незаподлицо	
Размеры [mm]	40 x 40 x 66	
Материал	корпус: PPE; активная поверхность: PPE; крышка: PPS; зажим: PPS	
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Комплект поставки	Монтажный кронштейн: 1	
	Торцовый ключ: 1	

Индуктивный датчик

IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA

Примечания

Примечания	5 положений чувствительной поверхности на выбор
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченый



Соединение

