


TA2241



Transmitter suhu

TA-150CLED06- - /US



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran [°C]	-50...200
Interface komunikasi	IO-Link
Koneksi proses	Ø 6 mm
Panjang pemasangan EL [mm]	150

Aplikasi

Elemen pengukuran	1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas A)
Media	cairan dan gas
Peringkat tekanan [bar]	160
Resistensi vakum [mbar]	-1000

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...32 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA]	< 50
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	2

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 1
-------------------------	-------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Jumlah output analog	1
Output arus analog [mA]	4...20
Beban maks. [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengukuran [°C]	-50...200
Pengaturan pabrik	-10...150 °C



Transmitter suhu

TA-150CLED06- - /US

Resolusi		
Resolusi output analog	[K]	0.04
Akurasi/deviasi		
Output analog presisi	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% \text{ MS})$
Koefisien suhu	[X22]	0,1; (jika terjadi deviasi dari kondisi referensi $25 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$)
Waktu respons		
Respons dinamis T05 / T09	[s]	$< 0,5 / < 2$
Interface		
Interface komunikasi		IO-Link
Tipe transmisi		COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link		1.1
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[$^{\circ}\text{C}$]	-25...80
Catatan tentang suhu sekitar		pada suhu media: $< 160 \text{ }^{\circ}\text{C}$
		-25...60 $^{\circ}\text{C}$
		pada suhu media: $< 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Suhu penyimpanan	[$^{\circ}\text{C}$]	-40...100
Perlindungan		IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan		
EME		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-3
Tahan guncangan		DIN IEC 68-2-27
		50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran		DIN IEC 68-2-6
		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	334
Catatan tentang persetujuan		sertifikat pabrik tersedia sebagai hasil download di www.factory-certificate.ifm
Persetujuan UL		Persetujuan UL no. K002
Data teknis		
Berat	[g]	156.5
Dimensi	[mm]	$\varnothing 18.7$
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4404 / 316L) dipoles secara elektrokimia
Koneksi proses		$\varnothing 6 \text{ mm}$
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi		Ra: < 0.8
Diameter probe	[mm]	6
Panjang pemasangan EL	[mm]	150
Keterangan		
Keterangan		MS = rentang pengukuran yang diatur
		Nilai akurasi berlaku untuk air yang mengalir.
Jumlah paket		1 buah

TA2241



Transmitter suhu

TA-150CLED06- - /US

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

