
KA5009

Емкостной датчик

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Артикул недоступен - архивная позиция



CE

Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания	[mm]	7
Корпус		Цилиндрический
Размеры	[mm]	Ø 34
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	1; (24 V)
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	40
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый

KA5009


Емкостной датчик

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	7
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-15...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
Механические данные		
Корпус		Цилиндрический
Монтаж		незаподлицо
Размеры	[mm]	Ø 34
Материал		PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		Состояние выхода: 1 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий