




Усилитель для волоконной оптики

OKF-FNKG/6M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: OK5022
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Прямоугольный
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...50 DC
Потребление тока	[mA]	< 30; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	120
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да



Усилитель для волоконной оптики

OKF-FNKG/6M

Диапазон контроля		
Диапазон	[m]	0...0,12; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон	[mm]	0...40; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	529
Механические данные		
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	50 x 19 x 35
Материал		PPO модифицированный
Насадка на линзы		Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки		отвертка
		болты: 2 x M4 x 25
		Шайбы: 2
		пружинная шайба: 2
		гайки: 2
Примечания		
Примечания		Режим срабатывания на свет соответствует функции выходного сигнала Н.З. для однолучевого светового барьера
		соответствует функции выходного сигнала Н.О. для датчика диффузного отражения
		Режим срабатывания на темноту соответствует функции выходного сигнала Н.О. для однолучевого светового барьера
		соответствует функции выходного сигнала Н.З. для датчика диффузного отражения
Упаковочная величина		1 шт.





Усилитель для волоконной оптики

OKF-FNKG/6M

электрическое подключение

Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид); 4 x 0,34 mm²

Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
WH =	черный
	белый