




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR14ABBE1

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SF221A
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба
------------------------	----------------------

Приложение

Применение	взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Предел прочности по давлению [bar]	30

Жидкие среды

Применение	взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80

Газы

Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
-----------------------------------	----------

Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю	VS 0200 Exi
--	-------------

Диапазон измерения/настройки

Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах [cm/s]		3...300
Макс. чувствительность [cm/s]		3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах [cm/s]		200...2000
Макс. чувствительность [cm/s]		200...800

Точность/ погрешность

Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	15
--	----


SF0705



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR14ABBE1

Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		G 1/4 внешняя резьба
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 м, TPE-S; Максимальная длина кабеля: 100 м; 5 x 0,34 mm²		
Соединение		



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый