

SF3000




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABA

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SF5350 + E40096
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Подключение к процессу	G 1/2 внешняя резьба
------------------------	----------------------

Приложение

Применение	большой диапазон температур
Среда	Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Предел прочности по давлению [bar]	30

Жидкие среды

Применение	большой диапазон температур
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80

Газы

Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
-----------------------------------	----------

Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю	VS 0200
--	---------

Диапазон измерения/настройки

Жидкие среды

Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300
Макс. чувствительность [cm/s]	3...60

Газы

Настройка параметров в пределах [cm/s]	200...2000
Макс. чувствительность [cm/s]	200...800


SF3000



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABA

Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Материал		нерж. сталь (1.4305/303)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4305/303)
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Принадлежности		
Комплект поставки		уплотнения: 2 x AMF 30
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC (поливинилхлорид)		
Соединение		



BN =	Цвета жил : коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый