


ST2300



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR14ZBB

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		G 1/4 внешняя резьба
Приложение		
Применение		большой диапазон температур
Среда		Жидкие среды; Газы
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		большой диапазон температур
Температура измеряемой среды	[°C]	0...120
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	0...100
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0100
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	5...1500
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10


ST2300



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR14ZBB

Условия эксплуатации	
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Корпус	Резьбовой корпус
Материал	нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
Кабель: 2 m, силикон; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,5 mm²	
Соединение	



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый