



Gateway AS-i PROFIBUS DP con PLC


Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC1028

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

I dispositivi di ricambio per impianti Krones devono essere acquistati direttamente dalla ditta Krones.
Questo dispositivo non è direttamente compatibile.



Applicazione	
Applicazione	utilizzo come piccolo sistema di controllo e gateway
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	22...30 DC; (24 DC ; secondo PELV)
Capacità di isolamento [V]	500
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	80
Max. potenza assorbita [VA]	10
Separazione del potenziale	si
Uscite	
Modello elettrico	AS-i
Interfacce	
Interfaccia di comunicazione	RS232
RS232	
Numero delle interfacce RS232	1
Velocità di trasmissione	4800...62400 Baud



Gateway AS-i PROFIBUS DP con PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Tipo di connettore		SUB-D	
Tipo di utilizzo		Programmazione	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente		[°C]	0...60
Temperatura di immagazzinamento		[°C]	-20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa		[%]	95
Grado di protezione		IP 20	
Parametri AS-i			
Profilo AS-i		M1	
Certificato AS-i		22501	
Dati meccanici			
Corpo		corpo per montaggio su guida DIN	
Materiali		alluminio	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Funzionamento	2 x LED, rosso
			2 x LED, verde
			2 x LED, giallo
Osservazioni			
Osservazioni		I dispositivi di ricambio per impianti Krones devono essere acquistati direttamente dalla ditta Krones.	
		Questo dispositivo non è direttamente compatibile.	
Note		I dispositivi di ricambio per impianti Krones devono essere acquistati direttamente dalla ditta Krones.; Questo dispositivo non è direttamente compatibile.	
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			
Morsetti a vite: 7 x			
Collegamento			

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE