


AC1303



PLC AS-i

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione	
Applicazione	sistema di controllo decentralizzato
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	24 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di isolamento [V]	500
Corrente assorbita [mA]	< 500
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	10
Max. potenza assorbita [VA]	10
Numero di master AS-i	1
Separazione del potenziale	si
Interfacce	
Interfaccia di comunicazione	RS232
RS232	
Numero delle interfacce RS232	1
Velocità di trasmissione	9600...115200 Baud
Tipo di connettore	RJ11



PLC AS-i

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Tipo di utilizzo		Programmazione	
Nota per le interfacce		separazione galvanica	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	0...60	
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...70	
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95	
Grado di protezione		IP 20	
Parametri AS-i			
Versione AS-i		2.1	
Profilo AS-i		M3	
Certificato AS-i		61101	
Dati meccanici			
Peso	[g]	507,2	
Corpo		corpo per montaggio su guida DIN	
Dimensioni	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiali		alluminio; lamiera di acciaio zincato	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Commutazione	1 x LED, rosso
			2 x LED, verde
			2 x LED, giallo
			Display LCD grafico
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			
Collegamento			

