AC1309

Gateway AS-i Modbus/TCP con PLC

ControllerE 1Mstr EN RS232

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Applicazione		sistema di controllo decentralizzato; gateway EtherNet/IP; Web server
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	24 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita	[mA]	< 700
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	10
Max. potenza assorbita	[VA]	10
Numero di master AS-i		1
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione		RS232; Ethernet
Ethernet		
Velocità di trasmissione		10; 100
Protocollo		Modbus TCP; TCP/IP
Tipo di utilizzo		trasmissione dati
RS232		
Numero delle interfacce RS232		1

AC1309

Gateway AS-i Modbus/TCP con PLC

ControllerE 1Mstr EN RS232

Velocità di trasmissione			9600...115200 Baud
Tipo di connettore			RJ11
Tipo di utilizzo			Programmazione
Nota per le interfacce			separazione galvanica
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]		0...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]		-20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]		95
Grado di protezione			IP 20
Parametri AS-i			
Versione AS-i			2.1
Profilo AS-i			M3
Certificato AS-i			61109
Dati meccanici			
Corpo			corpo per montaggio su guida DIN
Materiali			alluminio; lamiera di acciaio zincato
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Commutazione	3 x LED, rosso
			4 x LED, verde
			2 x LED, giallo
			Display LCD grafico
Osservazioni			
Quantità			1 pezzo
Collegamento elettrico			
Collegamento