




Gateway AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione	
Applicazione	utilizzo come gateway PROFIBUS DP con 1 master AS-i
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	24 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di isolamento [V]	500
Corrente assorbita [mA]	< 400
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	10
Max. potenza assorbita [VA]	10
Numero di master AS-i	1
Separazione del potenziale	si
Interfacce	
Interfaccia di comunicazione	PROFIBUS
PROFIBUS	
Standard di trasmissione	EN 50170
Velocità di trasmissione	12 MBaud
Protocollo	Profibus DP
Tipo di utilizzo	trasmissione dati
Nota per le interfacce	Funzione di diagnostica



Gateway AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95
Grado di protezione		IP 20
Parametri AS-i		
Versione AS-i		2.1
Profilo AS-i		M3
Certificato AS-i		61105
Dati meccanici		
Peso	[g]	545,6
Corpo		corpo per montaggio su guida DIN
Materiali		alluminio; lamiera di acciaio zincato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	2 x LED, rosso
		2 x LED, verde
		1 x LED, giallo
		Display LCD grafico
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Collegamento		

