


TM6101



Sensor suhu dengan koneksi proses

TM-025KCBR14- /DE/



Karakteristik produk

Rentang pengukuran	-40...150 °C	-40...302 °F
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/4	
Panjang pemasangan EL [mm]	25	

Aplikasi

Elemen pengukuran	1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas A)	
Media	cairan dan gas	
Peringkat tekanan [bar]	400	

Data kelistrikan

Kelas perlindungan	III
--------------------	-----

Rentang pengukuran/pengaturan

Panjang probe L	[mm]	12
Rentang pengukuran	-40...150 °C	-40...302 °F

Akurasi/deviasi

Akurasi [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-------------	-----------------------------------

Waktu respons

Respons dinamis T05 / T09 [s]	1 / 3; (sesuai DIN EN 60751)
-------------------------------	------------------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Suhu penyimpanan [°C]	-40...100
Perlindungan	IP 68; IP 69K

Pengujian/persetujuan


Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN]	22831	
Persetujuan UL	Persetujuan UL no.	K017



Sensor suhu dengan koneksi proses

TM-025KCBR14- /DE/

Data teknis	
Berat [g]	82
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); PPS; FKM
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4404 / 316L); Gasket: FKM
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/4
Diameter probe [mm]	6
Panjang pemasangan EL [mm]	25
Aksesori	
Item dikirim	Gasket
Keterangan	
Keterangan	tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
	Nilai akurasi berlaku untuk air yang mengalir.
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Koneksi	



Konektor: 1 x Konektor DEUTSCH (DT04-3P)