


Modulo AS-i per quadro elettrico

AnalogModule 1A0 ST

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 180

Uscite

Modello elettrico		AS-i
Campo di tensione DC	[V]	24
Capacità di corrente per uscita	[mA]	10
Risoluzione uscita analogica		6, 9, 12, 15

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Grado di protezione		IP 20

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295
-----	----------

Parametri AS-i

Profilo AS-i		S-7.1
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	1



Modulo AS-i per quadro elettrico

AnalogModule 1A0 ST

Paottonetro bits	Bit di parametro	Commutazione					
	P0	principio di misurazione	:	Tensione	0...10 V* /	Corrente	0/4...20 mA
	P1	Campo di misura	: 0...20 mA* (0...7FFF Hex)	oppure	0...10 V (0...7FFF Hex) / 4...20 mA (0...7FFF Hex)	oppure	0...10 V (0...2710 Hex)
	P2	funzione rampa	:	disattivato	* /	attivato	
	P3	trasmissione dati	:	semplice	* /	doppia	

Dati meccanici

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila
Materiali	PA; PVC

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	2 x LED, verde
		2 x LED, rosso

Accessori


Accessori opzionali	display LCD:, E70206
---------------------	----------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Morsetti a vite:
Collegamento



A+	AS-i +
A-	AS-i -
G	collegamento a terra Ground
O+	alimentazione attuatore +24V
O-	alimentazione attuatore 0V
V	Uscita analogica Tensione
C	Uscita analogica Corrente
COM	Uscita analogica 0V