




Modulo AS-i per teste della valvola

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2731
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	250
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 2	
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		2
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	18...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	100
Corrente di ingresso High	[mA]	6...10
Corrente di ingresso Low	[mA]	0...2
Livello di commutazione High	[V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si



Modulo AS-i per teste della valvola

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Uscite		
Modello elettrico	PNP	
Numero delle uscite digitali	2	
Capacità di corrente per uscita [mA]	50	
Resistente a cortocircuito	si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...85	
Grado di protezione	IP 00	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 50295	
Parametri AS-i		
Profilo AS-i	S-3.0	
Configurazione I/O AS-i [hex]	3	
Codice ID AS-i [hex]	0	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	Commutazione	LED, giallo
Osservazioni		
Osservazioni	Il modulo AS-i per testa della valvola comprende uno slave AS-i e rispettivamente due ingressi e uscite digitali.	
	Il modulo a scheda e tutta la periferica vengono alimentati da AS-i.	
	Il modulo è pensato in particolare per applicazioni nelle teste della valvole.	
	Due sensori induttivi rilevano la posizione aperta/ chiusa; uno o due elettrovalvole servono per il comando.	
	I conduttori sono rivestiti con una vernice protettiva contro la corrosione.	
	Il watchdog integrato garantisce la disattivazione delle elettrovalvole in caso di perdita della comunicazione bus.	
Quantità	1 pezzo	




Modulo AS-i per teste della valvola

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Collegamento elettrico

Morsetti a vite:

Collegamento



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentazione sensore +24V
I-	Alimentazione sensore 0V
I1/I2	Ingresso di commutazione Sensore 1...2
O3/O4	Uscita di commutazione attuatore 1...2