


TS2759



Sensor kabel suhu dengan sensor screw-in

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Torsi pengencangan 1.5 Nm



Karakteristik produk

Rentang pengukuran	-30...180 °C	-22...356 °F
Koneksi proses	koneksi berulir M5 ulir eksternal	

Aplikasi

Elemen pengukuran	1 x Pt 100; (sesuai DIN EN 60751, kelas A)
Instalasi	RTD kontak untuk benda padat

Data kelistrikan

Kelas perlindungan	III
--------------------	-----

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengukuran	-30...180 °C	-22...356 °F
--------------------	--------------	--------------

Akurasi/deviasi

Akurasi	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
---------	-----	-----------------------------------

Waktu respons

Respons dinamis T05 / T09	[s]	3 / 8; (sesuai DIN EN 60751)
---------------------------	-----	------------------------------

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Pengujian/persetujuan

MTTF	[ANN]	10377.8
------	-------	---------

Data teknis

Berat	[g]	102.8
Casing		sensor screw-in
Dimensi	[mm]	M5 / L = 25.7
Penamaan ulir		M5
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi proses		koneksi berulir M5 ulir eksternal

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Sensor kabel suhu dengan sensor screw-in

TS-PT100-SCREW-IN M5

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, silikon

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

