




Sensor kabel suhu dengan koneksi proses

TS-200KCKD8 /US/ IV

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: TS2089 atau TS2289

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Rentang pengukuran	-40...150 °C	-40...302 °F
--------------------	--------------	--------------

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas	
Elemen pengukuran	1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas B)	
Media	cairan dan gas	
Kedalaman pemasangan minimal [mm]	15	

Data kelistrikan

Kelas perlindungan	III
--------------------	-----

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengukuran	-40...150 °C	-40...302 °F
--------------------	--------------	--------------

Akurasi/deviasi

Akurasi [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
-------------	-----------------------------------

Waktu respons

Respons dinamis T05 / T09 [s]	7 / 18; (sesuai DIN EN 60751)
-------------------------------	-------------------------------

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Data teknis

Berat [g]	113
Dimensi [mm]	Ø 8 / L = 50
Material	baja tahan karat; FKM
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Diameter probe [mm]	8

Keterangan

Keterangan	Nilai akurasi berlaku untuk air yang mengalir.
Jumlah paket	1 buah

Sensor kabel suhu dengan koneksi proses

TS-200KCKD8 /US/ /V

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, FKM

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

