

TS335A




Sensor kabel suhu dengan koneksi proses

TS-300KEKD05...../US/3D

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: TS325A

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Rentang pengukuran	-20...80 °C	-4...176 °F
--------------------	-------------	-------------

Aplikasi

Fitur khusus	Kabel berpelindung	
Elemen pengukuran	1 x Pt 100; (sesuai DIN EN 60751, kelas B; arus pengoperasian maks. 10 mA)	
Media	cairan dan gas	
Kedalaman pemasangan minimal	[mm]	15

Data kelistrikan

Kelas perlindungan	III	
--------------------	-----	--

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengukuran	-20...80 °C	-4...176 °F
Catatan tentang rentang pengukuran	rentang pengukuran untuk aplikasi non-ATEX: -20...180 °C / -4...356 °F	

Akurasi/deviasi

Akurasi	[K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
---------	-----	-----------------------------

Waktu respons

Respons dinamis T05 / T09	[s]	6 / 18; (sesuai DIN EN 60751)
---------------------------	-----	-------------------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67	

Pengujian/persetujuan

Tanda ATEX	Ex II 3D IP 67 T 100 °C X	
------------	---------------------------	--

Data teknis

Dimensi	[mm]	Ø 5 / L = 35
Material	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)	
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)	
Diameter probe	[mm]	5

Keterangan

Keterangan	Nilai akurasi berlaku untuk air yang mengalir.	
------------	--	--

TS335A



Sensor kabel suhu dengan koneksi proses

TS-300KEKD05...../US/3D


Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 3 m, silikon, berpelindung

Koneksi



1 = penutup tidak terhubung ke casing
Warna core :
WH = putih
BK = hitam
RD = merah