

# AC2034




## Modulo AS-i universale

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2035

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Etichetta



### Dati elettrici

|                             |      |                |
|-----------------------------|------|----------------|
| Tensione di esercizio       | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Corrente assorbita          | [mA] | < 60           |
| Capacità di corrente totale | [A]  | 4              |
| Watchdog integrato          |      | si             |

### Ingressi/Uscite

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 4 |
|------------------------------------|---------------------------------|

### Uscite

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Modello elettrico               | AS-i                   |
| Numero delle uscite digitali    | 4                      |
| Circuito                        | PNP                    |
| Campo di tensione DC            | [V] 24; (secondo PELV) |
| Capacità di corrente per uscita | [mA] 1000              |
| Resistente a cortocircuito      | si                     |
| Separate elettricamente         | si                     |

### Condizioni ambientali

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Temperatura ambiente | [°C] -25...60 |
| Grado di protezione  | IP 65         |



## Modulo AS-i universale

EEMS/Module/4DO/T/CCT

| Test / Certificazioni                       |  |                                                                                       |                              |     |             |     |             |
|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| EMC                                         |  | EN 50295                                                                              |                              |     |             |     |             |
| Parametri AS-i                              |  |                                                                                       |                              |     |             |     |             |
| Profilo AS-i                                |  | S-8.0                                                                                 |                              |     |             |     |             |
| Configurazione I/O AS-i [hex]               |  | 8                                                                                     |                              |     |             |     |             |
| Codice ID AS-i [hex]                        |  | 0                                                                                     |                              |     |             |     |             |
| Assegnazione dei bit di dati                |  | bit di dati                                                                           | D0                           | D1  | D2          | D3  |             |
|                                             |  | Denominazione                                                                         | O-1                          | O-2 | O-3         | O-4 |             |
| Paottonetro bits                            |  | Bit di parametro                                                                      | Commutazione                 |     |             |     |             |
|                                             |  | P0                                                                                    | watchdog per tutte le uscite | :   | attivato    | * / | disattivato |
|                                             |  | P1                                                                                    | non utilizzato               |     |             |     |             |
|                                             |  | P2                                                                                    | non utilizzato               |     |             |     |             |
|                                             |  | P3                                                                                    | non utilizzato               |     |             |     |             |
| Dati meccanici                              |  |                                                                                       |                              |     |             |     |             |
| Tipo di montaggio                           |  | Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto con alimentazione esterna o PG |                              |     |             |     |             |
| Materiali                                   |  | PA 6-GF30; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)                                           |                              |     |             |     |             |
| Elementi di indicazione e comando           |  |                                                                                       |                              |     |             |     |             |
| Indicazione                                 |  | Funzionamento                                                                         |                              |     | LED, verde  |     |             |
|                                             |  | Commutazione                                                                          |                              |     | LED, giallo |     |             |
| Osservazioni                                |  |                                                                                       |                              |     |             |     |             |
| Quantità                                    |  | 1 pezzo                                                                               |                              |     |             |     |             |
| Collegamento elettrico                      |  |                                                                                       |                              |     |             |     |             |
| Gabbia a molla:                             |  |                                                                                       |                              |     |             |     |             |
| pin di contatto per base modulo, FK-E / PG: |  |                                                                                       |                              |     |             |     |             |