


AC327A



Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D



Caratteristiche del prodotto

Distanza di commutazione	[mm]	4
Dimensioni	[mm]	55 x 60 x 35

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 260
Classe di isolamento		III

Campo di rilevamento


Distanza di commutazione	[mm]	4
Distanza operativa camme	[mm]	74

AC327A



Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Grado di protezione		IP 5x; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: IP 67)
Test / Certificazioni		
Marchio ATEX		 II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X
Indicazioni per il contrassegno del dispositivo ATEX		solo in combinazione con l'involucro protettivo
EMC	EN 50295	
Parametri AS-i		
Versione AS-i		2.1
Modalità di indirizzamento esteso		si
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	A.E
Dati meccanici		
Peso	[g]	783,5
Dimensioni	[mm]	55 x 60 x 35
Materiali		Corpo: PBT arancione; coperchio: PC nero; Involucro protettivo contro urti: acciaio inox
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura		Involucro protettivo contro urti
		Piastra di montaggio: 1
		viti a brugola: 2 x M5 x 35
Osservazioni		
Osservazioni		Le uscite non devono essere attivate contemporaneamente se la corrente di carico totale supera 100 mA.
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - Presa		
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: acciaio inox		
		
Collegamento		
Ausgänge		
2		Uscita di commutazione 2 +
3		tensione esterna -
4		Uscita di commutazione 1 +
1, 5		nicht belegt

AC327A



Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: acciaio inox



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -