




## Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5014

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 pins di contatto
- 2 Etichetta
- 3 Presa di indirizzamento



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC

### Uscite

Modello elettrico AS-i

Carico del contatto < 2 A

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado di protezione IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)

### Parametri AS-i

Indirizzamento AS-i Presa di indirizzamento

### Dati meccanici

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN e su parete

Dimensioni [mm] 45 x 80 x 20

Materiali PBT; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# AC5012



## Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

### Collegamento elettrico

pin di contatto nel modulo:

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: