

AC5200



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4SB IP67



Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Tensione di alimentazione supplementare [V]	15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" secondo cULus)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67
Test / Certificazioni	
EMC	EN 50295 IEC 61000-6-2
MTTF [anni]	10284
Dati meccanici	
Peso [g]	152,5
Tipo di montaggio	cavi piatti AS-i per connessione diretta
Dimensioni [mm]	103 x 45 x 44,7
Materiali	PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato
Collegamento elettrico	
Collegamento del modulo	Cavi piatti

AC5200



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4SB IP67

Accessori

Fornitura	Base di montaggio
Accessori opzionali	Cappuccio di protezione: M12, E73004


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i ; orientamento possibile in tre direzioni

Connettore: M12; codifica: A



1	AS-i +
2	tensione esterna -
3	AS-i -
4	tensione esterna +