


TT3250



Sensor probe suhu

TT-300KBBD06- /US/ /V



1 area colokan

L = panjang probe sesuai dengan panjang pemasangan EL



Karakteristik produk

Rentang pengukuran	-40...150 °C	-40...302 °F
Koneksi proses	Ø 6 mm	
Panjang pemasangan EL [mm]	360	

Aplikasi

Fitur khusus		Kontak berlapis emas
Elemen pengukuran		1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas A)
Media		cairan dan gas
Peringkat tekanan	[bar]	160
Kedalaman pemasangan minimal	[mm]	15

Data kelistrikan

Kelas perlindungan	III
--------------------	-----

Rentang pengukuran/pengaturan

Panjang probe L	[mm]	360
Rentang pengukuran		-40...150 °C -40...302 °F

Akurasi/deviasi

Akurasi	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
---------	-----	-----------------------------------

Waktu respons

Respons dinamis T05 / T09 [s] 1 / 3; (sesuai DIN EN 60751)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Catatan tentang suhu sekitar		area colokan
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...100
Perlindungan		IP 68; IP 69K

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN]	22831	

TT3250



Sensor probe suhu

TT-300KBBD06- I/US/ IV

Data teknis

Berat	[g]	66.7
Dimensi	[mm]	Ø 6
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi proses		Ø 6 mm
Diameter probe	[mm]	6
Panjang pemasangan EL	[mm]	360

Keterangan

Keterangan	Nilai akurasi berlaku untuk air yang mengalir.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

