




Master IO-Link con interfaccia EtherNet/IP

IO-Link Master DL EIP 4P IP67



Applicazione	
Applicazione	Moduli I/O per applicazioni di campo
Funzione daisy-chain	interfaccia bus di campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	20...30 DC; (US ; secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita [mA]	300...3900; (US)
Classe di isolamento	III
Alimentazione sensore US	
Capacità di corrente totale [A]	3,6
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	8; (configurabile)
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 8; Numero delle uscite digitali: 4
Ingressi	
Numero degli ingressi digitali	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Livello di commutazione High [V]	11...30
Livello di commutazione Low [V]	0...5



Master IO-Link con interfaccia EtherNet/IP

IO-Link Master DL EIP 4P IP67

Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si	
Uscite			
Numero delle uscite digitali		4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)	
Capacità di corrente per uscita [mA]		300	
Resistente a cortocircuito		si	
Interfacce			
Interfaccia di comunicazione		Ethernet; IO-Link	
Ethernet - EtherNet/IP			
Standard di trasmissione		10Base-T; 100Base-TX	
Velocità di trasmissione		10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protocollo		EtherNet/IP	
Impostazioni di fabbrica		Indirizzo IP: 192.168.1.250	
		subnet mask: 255.255.255.255	
		indirizzo IP gateway: 0.0.0.0	
		indirizzo MAC: vedere etichetta	
Nota per le interfacce		DHCP, BOOTP, static	
		DLR (Device Level Ring)	
		topologie di rete supportate: linea	
		anello	
Ethernet - Internet of Things			
Standard di trasmissione		10Base-T; 100Base-TX	
Velocità di trasmissione		10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protocollo		MQTT JSON	
Impostazioni di fabbrica		Indirizzo IP: 169.254.x.x	
		subnet mask: 255.255.0.0	
		indirizzo IP gateway: 0.0.0.0	
		indirizzo MAC: vedere etichetta	
Nota per le interfacce		protocollo di sicurezza: HTTPS	
IO-Link Master			
Tipo di trasmissione		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Versione IO-Link		1.1	
Numero porte classe A		4	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente [°C]		-25...60	
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-25...85	
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]		90	
Grado di protezione		IP 65; IP 66; IP 67	
Grado di protezione (NEMA 250)		6P	
Grado di sporco		2	
Fluidi chimici		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA



Master IO-Link con interfaccia EtherNet/IP

IO-Link Master DL EIP 4P IP67

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-27	
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	

Dati meccanici

Peso	[g]	311,8
Materiali	Corpo: PA arancione; Presa: ottone nichelato	
Materiale guarnizione	FKM	

Osservazioni

Osservazioni	Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso.	
Quantità	1 pezzo	

Collegamento elettrico - Ethernet

Connettore: M12; codifica: D; Guarnizione: FKM



EtherNet/IP X21, X22


1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	non collegato

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	non collegato

Collegamento elettrico - Raccordo a processo

Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM





Master IO-Link con interfaccia EtherNet/IP

IO-Link Master DL EIP 4P IP67

IO-Link Port Class A X01...X04

1	Alimentazione sensore (US) L+
2	Ingresso digitale
3	Alimentazione sensore (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	non collegato

Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione

Connettore: M12; codifica: A



X31

1	+ 24 V DC (US)
2	non collegato
3	GND (US)
4	non collegato