


Modulo IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	18...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita	[mA]	< 50

Alimentazione sensore US

Capacità di corrente per ogni porta	[A]	0,1
-------------------------------------	-----	-----

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 8
------------------------------------	-----------------------------------

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	8; (4 x 2)
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP
Alimentazione degli ingressi	IO-Link
Limitazione della corrente di ingresso	[mA] 15
Corrente di ingresso High	[mA] 6...10



Modulo IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Corrente di ingresso Low	[mA]	0...2
Livello di commutazione High	[V]	> 11
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	IO-Link	
DeviceID supportati	Modo operativo	DeviceID
	default	554

IO-Link Device

Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Modo SIO	no
Dati di processo analogici	1
Dati di processo digitali	12
Min. tempo di ciclo del processo	[ms] 2,9

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67
Grado di protezione (NEMA 250)		6P
Fluidi chimici	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	

Dati meccanici

Peso	[g]	300
Materiali	PA; Presa: ottone nichelato; O-ring: FKM	
Materiale guarnizione	FKM	

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	errori	LED, rosso
	Commutazione	LED, giallo

Accessori

Accessori opzionali	Manicotto in inox, per il montaggio in caso di elevata sollecitazione meccanica , E70402
---------------------	--

Osservazioni

Osservazioni	solo per uso in applicazioni NFPA 79
	Il dispositivo deve essere utilizzato secondo la specifica IO-Link V1.1.2.
	La lunghezza massima del cavo IO-Link è di 20 m.
Quantità	1 pezzo



Modulo IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Collegamento elettrico - IO-Link


Connettore: M12; codifica: A



1	UB +
2	non collegato
3	UB -
4	IO-Link

Collegamento elettrico - Raccordo a processo

Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM



	Ingressi X1.0...X1.3
1	Alimentazione sensore +24 V
2	IN 2
3	Alimentazione sensore 0 V
4	IN 1
5	non collegato