


UGT593



Sensor ultrasonik

UGQ00800EOKG/IO-Link/US



- 1 LED gema
- 2 LED status peralihan
- 3 tombol adaptasi



Karakteristik produk	
Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Jangkauan pendeteksian [mm]	60...800; (Target: 100 x 100 mm)
Interface komunikasi	IO-Link
Casing	rectangular with M18 thread
Dimensi [mm]	53 x 20 x 37.7
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA]	< 35
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 0.3
Frekuensi konverter [kHz]	230
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Output	
Jumlah total output	1
Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	1
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.2



Sensor ultrasonik

UGQ00800EOKG/IO-Link/US

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian	
Jangkauan pendeteksian [mm]	60...800; (Target: 100 x 100 mm)
Zona tak terdeteksi [mm]	60
Sudut bukaan berbentuk silinder [°]	15; (±2)
Deviasi maks. dari sensor/ objek dengan sudut 90° [°]	± 4

Akurasi/deviasi	
Kompensasi suhu	ya
Histeresis [%]	< 1
Deviasi titik peralihan [%]	-2...2
IO-Link kemampuan pengulangan [%]	< 0,7
Kemampuan pengulangan	1 %
Resolusi [mm]	1
Catatan tentang akurasi/deviasi	Nilai yang ditunjukkan dicapai setelah waktu pemanasan min. 20 menit

Software/pemrograman	
Opsi pengaturan parameter	histeresis/jendela; titik peralihan kedua; Penunda pengaktifan dan penonaktifan; operasi pengaktifan; Fungsi adaptasi; mode light-on/dark-on

Interface	
Interface komunikasi	IO-Link
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link	1.1
Standar SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Mode SIO	ya
Tipe port master yang diperlukan	A
Waktu siklus proses min. [ms]	10
Data proses IO-Link (bersiklus)	fungsi
	panjang bit
	nilai proses
	status perangkat
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus)	informasi peralihan binari
	tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian
DeviceID yang didukung	Tipe operasi
	DeviceID
Catatan	default
	887
Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"	

Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-20...70

UGT593



Sensor ultrasonik

UGQ00800EOKG/IO-Link/US

Suhu penyimpanan	[°C]	-30...80
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	3 V
	EN 55011	Kelas A
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm amplitudo, periode osilasi 5 menit, 30 menit per sumbu pada resonansi atau 55 Hz
Tahan guncangan	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
MTTF	[ANN]	201
Persetujuan UL	Ta	-20...70 °C
	suplai tegangan	Class 2
	Nomor file UL	E174191

Data teknis

Berat	[g]	98
Casing		rectangular with M18 thread
Dimensi	[mm]	53 x 20 x 37.7
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; keramik kaca epoksi
Torsi pengencangan	[Nm]	50

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	gema	1 x LED, hijau
Fungsi adaptasi		ya

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 1, baja tahan karat
--------------	-----------------------------------

Keterangan

Keterangan	tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Sensor ultrasonik

UGQ00800EOKG/IO-Link/US

Koneksi



OUT: output peralihan / IO-Link

Diagram dan grafik



- 1: jarak
- 2: Zona pendeteksian
- 3: grafik pengaktifan/penonaktifan
- 4: Target 100 x 100 mm
- 5: 50% dari target di zona pendeteksian
- 6: titik peralihan