


CR3121



Gateway ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	12...27 DC
Corrente assorbita	[mA]	11...48

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	CAN
Numero delle interfacce CAN	2

CAN

Velocità di trasmissione	250 (125...1000) kBaud
Interfaccia	CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Impedenza di terminazione	si; (interno ; 120 Ohm; non disattivabile)



ISOBUS

Velocità di trasmissione	250 kBaud
Interfaccia	CAN Interface ISO 11783
Impedenza di terminazione	no



Gateway ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	190,1
Tipo di montaggio		montaggio in superficie / integrato
Dimensioni	[mm]	72 x 104 x 29
Materiali		Corpo: PA 12 nero
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	stato	1 x LED, verde / rosso
	Tensione di alimentazione	1 x LED, verde / rosso
Hardware		
Processore		ARM Cortex M4 32 bit
Memoria programma		1,5 MB Flash
Memoria		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - CAN		
Connettore: 1 x M12; codifica: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
Collegamento elettrico - ISOBUS		
Connettore: 1 x M12; codifica: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	