


Modulo di alimentazione per potenziale di terra

Supply Module GND/1x 10mm²



- 1 Etichetta
- 2 morsetto Push-in 24 V DC



Applicazione

Modello modulo di alimentazione GND (1 x 10 mm²)

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	18...30 DC
Tensione nominale DC [V]	24
Classe di isolamento	III
Max. corrente di carico [A]	40

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...70
Grado di protezione	IP 20; (faccia frontale)

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-3	Emissione di interferenze
	EN 61000-6-2	Immunità alle interferenze

Dati meccanici

Peso [g]	48,6
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Indicazioni di montaggio	Moduli montabili in fila
Dimensioni [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Modulo di alimentazione per potenziale di terra

Supply Module GND/1x 10mm²

Collegamento elettrico

morsetti Push-in:

Collegamento

