


DI5020



Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione

DIA3010-ZPKG



1 Potenziometro



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	10
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M30 x 1,5 / L = 80

Applicazione

Applicazione	Semplice analisi di movimenti rotatori e lineari in merito alla decelerazione rispetto al valore nominale; bloccare
--------------	---

Dati elettrici

Tensione nominale DC [V]	10...36
Corrente assorbita [mA]	< 20
Classe di isolamento	III
Protetto da inversione di polarità	si

Uscite

Numero totale uscite	1
Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA]	250
Resistente a cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	10
Distanza di commutazione impostabile	no

DI5020



Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione

DIA3010-ZPKG

Distanza operativa [mm] 0...8,1

Campo di misura/regolazione

Intervallo di regolazione [Imp/min] 5...3600

Principio di misura induttivo

Precisione / Deriva

Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3

Isteresi [% di Sr] 10

Tempi di reazione

Tempo di ritardo all'avviamento [s] 15

Max. frequenza di damping [Imp/min] 18000

Software / Programmazione

Taratura del punto di commutazione potenziometro a più vie

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...80

Grado di protezione IP 65; IP 67

Test / Certificazioni

MTTF [anni] 656

Dati meccanici

Peso [g] 282,3

Corpo Tipo filettato

Montaggio montaggio schermato

Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 80

Definizione filettatura M30 x 1,5

Materiali ottone con rivestimento speciale; PA; TPE-U

Coppia di serraggio [Nm] 50

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, verde

Accessori

Fornitura dadi di fissaggio: 2

DI5020



Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione

DIA3010-ZPKG

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu