


DN1020



Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A



Dati elettrici

Tensione nominale AC	[V]	< 230
Frequenza nominale AC	[Hz]	50...60
Campo di tensione d'ingresso AC	[V]	100...240
Tensione di uscita DC	[V]	24...28
Classe di isolamento		I; (IEC 61140)
Protezione da sovratensione		si; (< 40)
Tensione di uscita	[V]	regolabile
Tolleranza della tensione di uscita	[%]	2
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita	[A]	1,3
Numero circuiti della corrente di uscita		1
Max. ondulazione residua	[mV]	50
Efficienza energetica (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,5
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	190

Uscite

Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-10...70
Grado di protezione		IP 20


DN1020



Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[anni]	411
Dati meccanici		
Peso	[g]	310,5
Tipo di montaggio		guida DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensioni	[mm]	83 x 45 x 96
Materiali		PC
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
morsetti a molla: ...2,5 mm ²		
Collegamento		



- | | |
|---|------------|
| 1 | primario |
| 2 | secondario |