




Panel kontrol air pendingin

FLUID MONITORING SYSTEM



- 1 Meteran aliran magnetik-induktif SM6000
- 2 katup pengatur
- 3 Transmitter suhu TA2405



Karakteristik produk

Koneksi proses untuk pistol pengelasan

Koneksi proses koneksi berulir G 1/2 ulir internal

Koneksi proses untuk suplai air

Koneksi proses koneksi berulir G 1/2 ulir internal

Pemantauan aliran

Rentang pengukuran [l/min] 0.1...25

Aplikasi

Fitur khusus Kontak berlapis emas

Aplikasi Aplikasi industri/otomatisasi pabrik; kontrol air pendingin

Instalasi koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor; koneksi selang

Parameter pengukuran aliran; suhu; totaliser

Pengontrol manual



Panel kontrol air pendingin

FLUID MONITORING SYSTEM

Media	cairan konduktif; media berbasis air; larutan glikol	
Suhu media	[°C]	-10...70
Komponen	Meteran aliran magnetik-induktif, SM6000	
	Transmitter suhu, TA2405	
	katup pengatur	
Output		
Sinyal output	sinyal peralihan; sinyal analog; Output pulsa; IO-Link (dapat dikonfigurasi)	
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)	
Rentang pengukuran/pengaturan		
Pemantauan aliran		
Rentang pengukuran	[l/min]	0.1...25
Pemantauan suhu		
Rentang pengukuran	[°C]	-50...150
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-10...50
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67; (sensor)	
Pengujian/persetujuan		
Pressure Equipment Directive	Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan	
Data teknis		
Berat	[g]	2662.35
Tipe pemasangan	Braket pemasangan	
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; kuningan merah (2.1096.01)	
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF	
Koneksi proses untuk pistol pengelasan		
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/2 ulir internal	
Koneksi proses untuk suplai air		
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/2 ulir internal	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Konektor: 2 x M12; Kontak: dilapisi emas		