


## Panel kontrol air pendingin

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filter
- 2 Sensor aliran
- 3 katup penghenti air
- 4 katup searah
- 5 katup pengatur
- 6 sensor tekanan
- 7 penutup



## Karakteristik produk

Koneksi proses untuk pistol pengelasan

Koneksi proses

M22 x 1,5

Koneksi proses untuk suplai air

Koneksi proses

M22 x 1,5



## Panel kontrol air pendingin

KWST WITH BALANCING VALVES

|                                   |                                                                                                                         |          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pemantauan aliran                 |                                                                                                                         |          |
| Rentang pengukuran                | [l/min]                                                                                                                 | 0...50   |
| Aplikasi                          |                                                                                                                         |          |
| Fitur khusus                      | Kontak berlapis emas                                                                                                    |          |
| Aplikasi                          | Aplikasi industri/otomatisasi pabrik; kontrol air pendingin                                                             |          |
| Instalasi                         | koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor; koneksi selang                                                              |          |
| Parameter pengukuran              | aliran; suhu; tekanan; totaliser                                                                                        |          |
| Pengontrol                        | manual                                                                                                                  |          |
| Media                             | air; larutan glikol                                                                                                     |          |
| Suhu media                        | [°C]                                                                                                                    | -10...80 |
| Peringkat tekanan                 | [bar]                                                                                                                   | 10       |
| Komponen                          | Meteran aliran ultrasonik, SU7200                                                                                       |          |
|                                   | Pemantau tekanan elektronik, PN7594                                                                                     |          |
|                                   | filter                                                                                                                  |          |
|                                   | katup penghenti air                                                                                                     |          |
|                                   | katup pengatur                                                                                                          |          |
|                                   | katup searah                                                                                                            |          |
|                                   | penutup                                                                                                                 |          |
| Output                            |                                                                                                                         |          |
| Sinyal output                     | sinyal peralihan                                                                                                        |          |
| Fungsi output                     | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)                                                     |          |
| Rentang pengukuran/pengaturan     |                                                                                                                         |          |
| Pemantauan tekanan                |                                                                                                                         |          |
| Rentang pengukuran                | [bar]                                                                                                                   | 0...10   |
| Pemantauan aliran                 |                                                                                                                         |          |
| Rentang pengukuran                | [l/min]                                                                                                                 | 0...50   |
| Pemantauan suhu                   |                                                                                                                         |          |
| Rentang pengukuran                | [°C]                                                                                                                    | -10...80 |
| Kondisi pengoperasian             |                                                                                                                         |          |
| Suhu sekitar                      | [°C]                                                                                                                    | -10...50 |
| Suhu penyimpanan                  | [°C]                                                                                                                    | -25...80 |
| Perlindungan                      | IP 65; (sensor)                                                                                                         |          |
| Pengujian/persetujuan             |                                                                                                                         |          |
| EME                               | DIN EN 61000-6-2                                                                                                        |          |
|                                   | DIN EN 61000-6-3                                                                                                        |          |
| Pressure Equipment Directive      | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan                        |          |
| Data teknis                       |                                                                                                                         |          |
| Berat                             | [g]                                                                                                                     | 7781.2   |
| Tipe pemasangan                   | braket pemasangan dengan tutup pelindung                                                                                |          |
| Material                          | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT+PC-GF30; kuningan merah (2.1096.01); AlMgSi0,5 dianodisasi; PA |          |
| Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; keramik                                           |          |

# ZZ0057



## Panel kontrol air pendingin

KWST WITH BALANCING VALVES

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Koneksi proses untuk pistol pengelasan   |           |
| Koneksi proses                           | M22 x 1,5 |
| Koneksi proses untuk suplai air          |           |
| Koneksi proses                           | M22 x 1,5 |
| Keterangan                               |           |
| Jumlah paket                             | 1 buah    |
| Koneksi listrik                          |           |
| Konektor: 3 x M12; Kontak: dilapisi emas |           |