


AC2951



Пассивный распределитель энергии

ProcessLine 8SB IP69K



В зависимости от версии некоторые светодиоды неактивны



Приложение		
Исполнение		AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Электронные данные		
Класс защиты		III
Обнаружение перегрузки по току		да; (4400 mA ± 200 mA)
Работа AS-i		
Рабочее напряжение	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Потребление тока	[mA]	4000; (AS-i)



Пассивный распределитель энергии

ProcessLine 8SB IP69K

Дополнительное напряжение питания	[V]	15...30 DC; (AUX)
Макс. потребление тока от дополнительного источника	[mA]	4000; (AUX)
Работа IO-Link		
Рабочее напряжение	[V]	20...30 DC; (US)
Потребление тока	[mA]	4000; (US)
Дополнительное напряжение питания	[V]	20...30 DC; (UA)
Макс. потребление тока от дополнительного источника	[mA]	4000; (UA)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-25...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря	[m]	4000
Степень защиты		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (эксплуатация с защитными колпачками из нержавеющей стали: IP 69K)
Степень защиты (NEMA 250)		6P
Степень загрязнения		2
Химическая среда	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[годы]	379
Механические данные		
Вес	[g]	391,2
Размеры	[mm]	208 x 59,3 x 38,4
Материал		корпус: PA (полиамид) серый; Разъёмы: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный AS-i / AUX / US / UA
	неисправность	светодиод, красный
Электрическое подключение		
Подключение модуля		M12
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.



Пассивный распределитель энергии

ProcessLine 8SB IP69K

электрическое подключение - Power IN

Разъем: M12; кодировка: A; Момент затяжки: 0,6...0,8 Nm



Работа AS-i


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

Работа IO-Link

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

электрическое подключение - Power OUT

Разъем: M12; кодировка: A; Момент затяжки: 0,6...0,8 Nm



Работа AS-i 1...8

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

Работа IO-Link 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.