




Оценочная электроника для контроля скорости

D100/230VAC/WINDOW

Артикул недоступен - архивная позиция



1 Установка на DIN-рейке



Характеристики	
Корпус	корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm]	75 x 55 x 110
Приложение	
Применение	универсальная оценка импульсной последовательности с учетом превышения скорости и недостаточной частоты вращения; Мониторинг скорости вращения
Электронные данные	
Номинальное напряжение AC	[V] < 230
Номинальное напряжение DC	[V] 24
Номинальный допуск напряжения	[%] 10
Номинальный допуск напряжения 2	[%] 10
Номинальная частота AC	[Hz] 50...60
Дополнительная энергия для датчиков DC	[V] 24; (≤ 30 mA)
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество релейных выходов: 2
Выходы	
Количество релейных выходов	2
Нагрузка на контакты	17 V DC / 10 mA ...24 V DC / 200 mA



Оценочная электроника для контроля скорости

D100/230VAC/WINDOW

Диапазон измерения/настройки		
Настройка параметров в пределах	[Imp/min]	20...200
Точность/ погрешность		
Гистерезис	[% от Sr]	> 5
Примечание к гистерезису		фиксированный
Воспроизводимость	[% от Sr]	1
Время реакции		
Задержка при запуске	[s]	0,5...15
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	точная настройка в пределах диапазона при помощи потенциометра	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 40
Степень защиты клемм		IP 20
Механические данные		
Корпус	корпус для установки на DIN рейку	
Размеры	[mm]	75 x 55 x 110
Материал	пластмасса	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Входной сигнал	1 x светодиод, жёлтый
	Состояние выхода	1 x светодиод, красный
электрическое подключение		
Соединение		