


DV1003



Strisce LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68



Applicazione

Applicazione

segnalazione delle condizioni della macchina

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	21,6...26,4 DC
Tensione nominale DC	[V]	24; (secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita	[mA]	1200
Temperatura di colore	[K]	4000
Fascio luminoso	[lm]	rosso: 101,2; verde: 188,8; blu: 37; bianco: 285,2
Nota sul fascio luminoso	[lm]	Le indicazioni di flusso luminoso si riferiscono ad un metro di striscia LED
Tip. durata d'uso	[h]	30000

Ingressi

Circuito d'ingresso ingressi digitali

24 V PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...45
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	90
Max. altezza s.l.m.	[m]	4000
Grado di protezione		IP 68
Grado di sporco		2

Test / Certificazioni

Certificazione

IEC 62471; IEC 62031

Dati meccanici

Peso	[g]	90,1
Dimensioni	[mm]	765 x 14,2 x 4,5
Materiali		TPU

DV1003



Strisce LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	segnalazione delle condizioni della macchina	LED, multicolore RGB
	mounting light	LED, bianco


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m

Connettore: M12; codifica: A



1	+ rosso
2	+ verde
3	GND
4	+ bianco
5	+ blu

diagrammi e curve

