




Соединительный кабель

VDOAH043MSS0005H04STAH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC039
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты	IP 68	
Механические данные		
Материал	PUR (полиуретан)	
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)	
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

E11480



Соединительный кабель

VDOAH043MSS0005H04STAH040MSS

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



электрическое подключение

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm

