
E20246

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-M8/4M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20152
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OIF
OIF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	36
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290
Механические данные		
Исполнение чувствительной головки		угловой
Резьба чувствительной головки		M8
Длина	[mm]	4000

E20246

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-M8/4M

Минимальный радиус изгиба	[mm]	30
Материал		Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.