




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-E6/1M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20272
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа	OIF
OIF	
Диапазон оптоволокна [mm]	40
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...290
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Диаметр чувствительной головки [mm]	6
Длина [mm]	1000



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-E6/1M

Минимальный радиус изгиба	[mm]	30
Материал	Адаптер: РА (полиамид)	
Материал волокна	стекло	
Материал головки волокна	алюминий	
Материал оболочки волокна	алюминий	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	