




Cavo di collegamento

VDOGH042MSS00,6A04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Materiali	TPU
-----------	-----

Materiale corpo	TPU
-----------------	-----

Materiale dado	ottone, nichelato
----------------	-------------------

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm






Cavo di collegamento

VDOGH042MSS00,6A04STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Colori dei fili conduttori :
 BK = nero
 BN = marrone
 BU = blu
 WH = bianco

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

