

E10710




Ripartitore centrale

ZD08H059MSS0025H11

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC039
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!




Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	12

E10710



Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0025H11

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	18 x 54 x 127
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Numero ingressi ripartitori centrali		8
Tipo di connettore		M12
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	8 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 25 m, PUR, senza alogeno; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Collegamento elettrico - ingresso		
Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm		
		



Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0025H11

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GN/YE =	verde / giallo
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo