


E2M206



Переходные кабели для камер с видео-выходом


CONNECTION CABLE M16 21 M



Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты
Исполнение		камера с видео выходом O2M20x
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-45...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	1093
Материал		корпус: PVC (поливинилхлорид); Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки		PVC (поливинилхлорид)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M16, прямой; кодировка: A; Блокировка: PVC (поливинилхлорид); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm






Переходные кабели для камер с видео-выходом

CONNECTION CABLE M16 21 M

электрическое подключение

Кабель: 21 м, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M16, прямой; кодировка: A; Блокировка: PVC (поливинилхлорид); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

