

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSS0002K05



Приложение

Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; экранированный кабель; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Общая допустимая нагрузка по току (UL) [A]	3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)	cULus: ...75 °C
Степень защиты	IP 65; IP 67

Механические данные

Вес [g]	99,7
Размеры [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Материал	корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSS0002K05

Материал накидной гайки	латунь, никелированн.	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	≥ 2 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm, экранированный; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
WH =	белый




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSS0002K05

диаграммы и графики

Характеристика экранирования



x Частота (MHz)
y Характеристики экранирования (dB)
в соответствии с DIN EN 60512-23-3