



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSN0025A05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Applicazione		Zona Ex 1
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Parametri di sicurezza		
Max. capacità intrinseca	[nF]	1,9
Max. induttività intrinseca	[µH]	14,75
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Osservazioni	Utilizzando connettori femmina in zone potenzialmente esplosive (ATEX) è necessario osservare i requisiti specifici per il cablaggio. I requisiti delle vigenti disposizioni per l'installazione devono essere assolutamente rispettate dall'operatore a sua responsabilità.	
Quantità		1 pezzo

E11843



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSN0025A05

Collegamento elettrico


Cavo: 25 m, PUR / PVC, blu, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco