

Technical drawing of the LED module showing top and side views with dimensions.

Top View Dimensions:

- Overall width: 152
- Overall height: 60
- Height of the LED array area: 36
- Height of the mounting tab: 4,5
- Distance between the two rows of LEDs: 39
- Overall length: 107

Side View Dimensions:

- Overall height: 18
- Height of the LED array area: 11

LED Array Details:

- 8 LEDs are arranged in two rows of four.
- LEDs are numbered 1 through 8.
- LEDs 1, 2, 3, and 4 are in the bottom row.
- LEDs 5, 6, 7, and 8 are in the top row.
- LEDs 1 and 5 are labeled "LED".
- LEDs 2 and 6 are labeled "M12x1".

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

Tensione di esercizio	[M]	10...30 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	12


Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado di protezione		IP 67



Ripartitore centrale

ZDO8H05HMSS0010H19

Dati meccanici		
Materiali	TPU	
Materiale corpo	TPU	
Numero ingressi ripartitori centrali	8	
Tipo di connettore	M12	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	16 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno; 16 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Collegamento elettrico - ingresso		
Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm		
		

Ripartitore centrale

ZDO8H05HMSS0010H19

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
 BN = marrone
 BU = blu
 GN = verde
 GY = grigio
 PK = rosa
 RD = rosso
 VT = viola
 WH = bianco
 YE = giallo

E11022

Ripartitore centrale

ZDO8H05HMSS0010H19

