


EVF053



Соединительный кабель

VDOAH043VAS00,6P04STGH040VAS



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...65 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	0...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...65 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	48
Размеры	[mm]	15,5 x 15,5 x 49



Соединительный кабель

VDOAH043VAS00,6P04STGH040VAS

Формованный материал корпуса	PP	
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Уплотнительный материал	EPDM	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PP, серый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,6 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



EVF053



Соединительный кабель

VDOAH043VAS00,6P04STGH040VAS

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PP, чёрный прозрачный; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L);
Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

