


EVF146



Соединительный кабель

VDOGF030VAS0005P03STGF030VAS



Приложение

Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы [°C]	5...80
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Испытания / одобрения

Сертификат UL	напряжение питания	Class 2
---------------	--------------------	---------

Механические данные

Вес [g]	151,8
Размеры [mm]	10 x 10 x 36
Материал	корпус: PP серый; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Пригодность для кабельной цепи	да

EVF146



Соединительный кабель

VDOGF030VAS0005P03STGF030VAS

Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 5 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm

