

E11231




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH080MSS0002H08

Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati.

Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		< 30 AC / < 36 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale [A]		2; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso [g]		170,46
Dimensioni [mm]		28 x 15 x 38
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11231



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH080MSS0002H08

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Colori secondo DIN EN 60947-5-2

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
PK =	rosa
OG =	arancione
VT =	viola
WH =	bianco